



VCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HBT020, Zvrst: 160404



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3952 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\max}$	2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	261388 HBT020

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3952 160404