

**VCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3955 160408
GTIN	4067263096085
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Fő felhasználás	P
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Tartalom	261476 HBT020
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	50
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Adatlap

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3955 160408