

**Plaquette DNMG pour ébauche 30 pièces, HB7120-1, Taille: 150608****Données de commande**

N° commande	GG2930 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Sommaire	250862 HB7120-1
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2930 150608