

**PTFE-droogsmeerspray, Inhoud: 400ml**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083051 400
GTIN	4017777256079
Artikelklasse	08E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ultrafijne PTFE-deeltjes zorgen voor een zuivere droogsmering zonder handen vol olie en aanhechtend vuil, alsmede voor een effectieve vermindering van de hecht-, glij- en rolwrijving.

Voordeel:

- **Hygiënische droog- en vaste smering.**
- **Geen aanhechting van vuil en stof op het behandelde oppervlak.**
- **Geen storende ophopingen van smeermiddel.**
- **Zonder olie- of vetaandelen.**
- **Hygiënisch, schoon en milieuvriendelijk.**
- **Duurzame en langdurige smering en glij-activiteit.**
- **Harsvrij resp. verharst niet.**
- **Hoge materiaalgeschiktheid (alle metalen en kunststof onderdelen!).**
- **Siliconen- en zuurvrij.**

Toepassing:

- **Voor gevoelige gebieden, bijvoorbeeld bij de omgang met textiel of papier of bij een sterke stofontwikkeling.**
- **Ter vermindering van de wrijving bij wielen en lagers, glijbanen en geleiderails, trekkabels en telescoopgeleidingen, transmissies en tandwielen, evenals alle soorten kunststof.**

- De hechtwrijving van PTFE is net zo groot als de glijwrijving, zodat de overgang van stilstand naar beweging zonder ruk plaatsvindt.

Technische beschrijving

Uitvoering	Spuitbus
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Spraykop	Standaard
Kleur	transparant
Vlampunt	-104 °C
Kookpunt	78 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	400 °C
Inhoud	0,4 l
Producttype	Smeermiddel