

Garant

Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2848 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	260982 HB7010-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min

Datenblatt

Stückzahl	50
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2848 110204