

**DNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 150608****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3963 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	250669 HBT130
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.75 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Hoofdtoepassing	M
Aantal	50
Soort	HBT130
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3963 150608