


**SCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HBT130, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2670 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Coating	TiCN
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Inhoud	260758 HBT130
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Aantal	30

Gegevensblad

Soort	HB130
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2670 09T304