


**Garant****Výhodné balenie GARANT Vap Tap strojných závitníkov HSS-E****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1326 M3     |
| GTIN             | 4069515046428 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Popis****Prevedenie:**

**GARANT Vap Tap Univerzálny závitník.** Môže byť **procesne spoľahlivo** použitý v širokej škále materiálov. Optimalizovaná **dĺžka hrdla a drážky** pre **lepší odvod triesok** pri **hlbokých** závitoch. Vysokovýkonný **rezný materiál HSS-E** so zvýšeným podielom vanádia pre lepšiu **odolnosť proti opotrebeniu**. **Vaporizovaný povrch**, zabraňuje sa zváraniu za studena.

**Ako číslo: 132642.**

**Upozornenie:**

Do ≤M16 Obsah 5 ks v jednej súprave.

Od ≥M18 Obsah 3 ks v jednej súprave.

**Technický opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 3,5 mm   |
| Počet napínacích drážok | 2        |
| Ø stopka štvorhranu     | 2,7 mm   |
| Hĺbka závitů            | 9 mm     |
| Stúpanie závitů         | 0,5 mm   |

## Technický list

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Počet rezných hrán Z     | 2                                         |
| Celková dĺžka L          | 56 mm                                     |
| Obsah                    | 5                                         |
| Rezný materiál           | HSS E                                     |
| Veľkosť závit            | M3                                        |
| Norma                    | DIN 371                                   |
| Ø závit                  | 3 mm                                      |
| Druh závit               | M                                         |
| Ø otvoru pod závit       | 2,5 mm                                    |
| Povrchová úprava         | vaporizovaný                              |
| Vrcholový uhol závit     | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | B                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Séria                    | Vap Tap                                   |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

## Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|--------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty             | vhodný | 18             | N       |
| Alu (krátke rezanie)         | vhodný | 13             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 18             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 15             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 15             | P       |

## Technický list

|                               |                   |    |   |
|-------------------------------|-------------------|----|---|
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 6  | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 6  | M |
| CuZn                          | podmienene vhodný | 15 | N |
| Uni                           | vhodný            |    |   |
| Olej                          | vhodný            |    |   |
| mokrý maximum                 | vhodný            |    |   |

**Vhodné výrobky**

No Shop URL available for: GG1326 M3