



Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte Schichten 30 Stück HB7020-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2467 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Inhalt	251732 HB7020-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Datenblatt

Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2467 160404