

Garant

Plaquette TCMT pour finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 110208



Données de commande

N° commande	GG2844 110208
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Quantité	50
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	260954 HB7035-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Nombre de changements/dents	3

Fiche technique

Application principale	P
Code ISO plaque	TCMT 110208
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2844 110208