



Pièce à main, Type: RCK-GS400



Données de commande

N° commande	078155 RCK-GS400
GTIN	4007220539194
Classe d'article	07P

Description

Exécution:

Les porte-outils RCK sont dotés d'un moteur sans balais offrant une grande stabilité de la vitesse de rotation et une meilleure ergonomie. Porte-outil robuste avec plage de vitesses de rotation de 20.000 à 40.000 tr/min et pince de serrage de 6 mm.

Livraison:

Câble pour pièce à main de 2 m (RCK AK 2 m), pince de serrage de 6 mm (groupe de pinces de serrage 21), 2 clés de serrage (2x EM ouv. 14 mm).