

Garant

Paio di guanti MASTER FIT, Misure guanti da lavoro: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094303 6
GTIN	4062406295417
Classe articolo	01H

Descrizione

Esecuzione:

Guanti per montaggio MASTER FIT. Con un innovativo rivestimento in PU/nitrile a base d'acqua per le massime prestazioni in termini di precisione, flessibilità e sensibilità tattile negli ambienti asciutti. Superficie ben strutturata sul palmo grazie all'elaborato processo di rifinitura. Utilizzabile su touchscreen, in modo che sia possibile utilizzare smartphone e altri schermi sensibili al tatto senza dover estrarre il guanto. Lunga durata grazie all'elevata resistenza all'abrasione. Privi di DMF e certificati Öko-Tex. Con palmo puntinato.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	6
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Serie	MASTER FIT

Scheda tecnica

Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	1
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	4131X
Materiale supporto	Lycra® / poliammide
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	255 mm
Colore	blu / nero
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso