


**Garant**

### Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 120408



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2412 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$ max.	4,25 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 4 mm
Impiego principale	P
Contenuto	250158 HB7035-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 320 mm/min

## Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2412 120408