

**Garant**

### Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160608



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2410 160608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Contenuto	250168 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p \text{ min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p \text{ max.}$	5,5 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 4 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm

## Scheda tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 440 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2410 160608