

Garant

Inserto SCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3531 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Contenuto	260748 HB7120-1
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3531 120404