



Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3961 120408
GTIN	4067263094166
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p max.	4:25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Contenuto	250218 HBT130
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3961 120408