



Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 09T304



Date comandă

Numărul de comandă	GG2677 09T304
GTIN	4067263096801
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,25 mm
Strat de acoperire	TiCN
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	260791 HBT130
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Aplicația principală	M
Număr de bucăți	50

Fișă de date

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2677 09T304