

**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT130, Maat: 150612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3966 150612
GTIN	4067263094456
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 mm/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.75 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Inhoud	250787 HBT130
Snij materiaal	HM
Coating	TiCN
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Snijdiepte a_p	2 - 6 mm

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,2 mm
Aantal	30
Soort	HBT130
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	MR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3966 150612