



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3507 09T304
GTIN	4067263096153
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Contenuto	260150 HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3507 09T304