

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HBT130, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3956 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
Inhoud	250090 HBT130
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Aantal	30
Soort	HBT130
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3956 09T304