

Garant**Fraise à dresser Softcut® avec filetage, pour plaquettes AO..****Données de commande**

N° commande	215409 16/2
GTIN	4069515038690
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,5** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	AO.T1104
Jeu de vis pour plaquettes	219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Série	Softcut®
Ø dents D_c	16 mm
Ø D_3	5,7 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	10,5 degré
Perçage par interpolation Ø D_{max}	29,3 mm

Fiche technique

Perçage par interpolation a_p	7,6 mm
$\varnothing D_2$	14,5 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	21,7 mm
Nombre de dents Z	2
Filetage attachement M	M8
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	1,6 mm
Longueur totale L_{tot}	26 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à dresser

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 215409 16/2