

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2869 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	261374 HB7035-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2869 160408