

Garant

Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG3537 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolérance	M
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	Carbure
Quantité	50
Sommaire	260765 HB7120-1

Fiche technique

Application principale	M
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3537 120404