

Garant**Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160612****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2909 160612
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	250170 HB7120-1
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Profundidad de corte $p_{\max.}$	5,5 mm
Cantidad	50

Radio angular	1,2 mm
Tolerancia	M
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2909 160612