

Garant

**Płytki skrawające VBMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 110302**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3556 110302
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
Zawartość	261142 HB7130-2
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
liczba sztuk	50
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110302
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Zastosowanie główne	M

Karta danych

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3556 110302