

**Płytki skrawające CNMG do obróbki zgrubnej 50 sztuk, HBT130, Rozmiar: 120408****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3961 120408
GTIN	4067263094166
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	50
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
powłoka	TiCN
głębokość skrawania a_p	2 - 6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 180 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,15 - 0,55 mm/obr,
Zawartość	250218 HBT130
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3961 120408