



Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2983 060408
GTIN	4067263094913
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2 mm
Stückzahl	30
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Toleranz	M
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Inhalt	252064 HB7130-2
Eckenradius	0,8 mm

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2983 060408