

Garant**Fordelspakning vendeskærsplatte APMT 100308 TR, HB7525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Passer til:

HOLEX GG2123, GG2124 samt GARANT og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215800 – 215870.

Indhold:

50 × 215947 ST900

Bemærk:

Vejledende værdier for anvendelse

For $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,12 mm
Indhold	50 stk.
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 100308 TR
Type	HB7525
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	390 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	270 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	180 m/min	K
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/GG2126-ST900>