



Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 30 unidades, HBT020, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3950 110304
GTIN	4067263095910
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Contenido	261252 HBT020
Material de corte	HM

Recubrimiento	TiCN
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3950 110304