



Master Mute Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC..., rechts



Bestelldaten

Bestellnummer	265014 12/07
GTIN	4069515024624
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von L_{min} möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A12Q SDUCR/L07
Einstellwinkel κ	93 Grad
Plattengröße	7 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Norm	Werksnorm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Mittenversatz L_3	8,9 mm
Serie	Master Mute
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Auskraglänge L_1	132 mm

Datenblatt

Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange