

## Scheda tecnica

**Garant**

### Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 060404



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2482 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	160 - 400 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p\max}$	2 mm
Profondità di taglio $a_{p\min}$	0,25 mm
Contenuto	251952 HB7020-2
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM

## Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2482 060404