

Garant

**Płytki skrawające DCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 070202**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3525 070202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 mm/min
Zawartość	260449 HB7140-2
powłoka	powlekane
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
liczba sztuk	50

Karta danych

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3525 070202