

**Plaquette SNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2450 120404
GTIN	4067263093084
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	251222 HB7020-2
Nombre de changements/dents	8
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2450 120404