

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 110304**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2874 110304
GTIN	4067263095989
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Obsah	261454 HB7020-2
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Počet kusů	50
Tolerance	M
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2874 110304