

Garant**Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour finition, 30 pièces, HB7020-2****Données de commande**

N° commande	GG2401 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	250052 HB7020-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	160 - 400 mm/min
Code ISO plaquette	CNMG 09T308

Fiche technique

Application principale	P
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2401 09T308