

Garant

Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7035-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2477 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	251804 HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2477 160408