

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7140-2, Størrelse: 120412****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2911 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Skæredybde $a_{p \min}$	0,8 mm
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	M
Indhold	250160 HB7140-2
Belægning	belagt

Antal stk.	50
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 mm/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4:25 mm
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2911 120412