

Garant**TCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 110202****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3540 110202
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	3
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	TCMT 110202
Sarokrádiusz	0,2 mm
Tartalom	260950 HB7120-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Darabszám	30
Típus	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácsstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3540 110202