



Plaquita de corte VCGT acabado 30 unidades, HB7315-1, Tamaño: 110302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3832 110302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	N
Contenido	261364 HB7315-1
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCGT 110302
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	30
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 600 mm/min
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Tolerancia	G

Clase	HB7315-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3832 110302