


Garant**Vorteilspack Präzisions-Kegelsenker mit Ungleicheilung 90°, 10 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG1130 25
GTIN	4062406198473
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Senker mit 3 Schneiden. Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Radial hintschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. Neuentwickelte, **spezielle TiAIN-Beschichtung** für hohe Standzeiten.

Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

Wie Nr. 150130.**Vorteil:**

Hohe Laufruhe während des gesamten Senkvorganges. Ratterfreier Lauf für perfekte Ergebnisse **bei optimalen Werkzeug-Standzeiten.**

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von **exakten, runden 90°-Senkungen.**

Technische Beschreibung

Außen-Ø	25 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	3,8 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,25 mm/U
Schafttoleranz	h9
Gesamtlänge L	67 mm
für Senkschrauben DIN 7991	M12

Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	10 mm
Inhalt	10
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	75 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	75 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	65 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	18 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	S
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
CuZn	geeignet	60 m/min	N

Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet
Uni	geeignet
nass maximal	geeignet
trocken	bedingt geeignet

Zubehör

Präzisions-Kegelsenker mit Ungleicheilung 90° Außen-Ø
Dc 25 mm

150130 25