



Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160404



Données de commande

N° commande	GG3560 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	261232 HB7140-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M

Fiche technique

Code ISO plaque	VBMT 160404
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Tolérance	M
Quantité	30
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3560 160404