



Komplet standardni svedri za torni vrtanje (z robom) dolgi Inox, 5 kos



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG0756 M10
GTIN	4069515043014
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Standardni svedri za torni vrtanje (z robom), za uporabo v nerjavnih materialih, **kot št. 080756**.

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Posebej primerno za nerjavna jekla.

Primerno za:

HOLEX ER-vpenjalne klešče št. 308964, Er-vpenjalni ključ št. 309680, HOLEX oblikovalec navoja št. 139130 ali št. 139180 in HOLEX M-Drill držalo št. 080750.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	2100 min ⁻¹
Priporočena pogonska moč	1,7 kW
Debelina materiala	0,7 - 3 mm
Ø držala	10 mm

Podatkovni list

Ø osnovne izvrtine	9,3 mm
Vsebina	5" kos
Vrsta izdelka	Svedri za torni vrtanje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG0756 M10