

Garant**VCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 160402****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3565 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,15 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160402
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Antal skift/skær	2
Indhold	261370 HB7130-2

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3565 160402