




Morsa autocentrante, Larghezza: 120Pmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363300 120P
GTIN	4069515048699
Classe articolo	30W

Descrizione

Esecuzione:

- Ottima accessibilità.
- Interamente nitrurata al plasma e fresata di precisione sul lato inferiore.
- Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
- Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.
- Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (solo n. art. 363300 75) tramite piastra intermedia.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363310 – 363324.

Fornitura:

Corpo base, mandrino, madreviti.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, bussola n. art. 642229 12 (con Dim. 75), n. art. 642229 13 (con Dim. 120), staffe di fissaggio n. art. 363081 80 e 361165 CS1, codolo di serraggio GARANT n. art. 363190, piastre di adattamento n. art. 363079, 363080, 363085, supporto per altezze n. art. 363090 (in combinazione con n. art. 363079), stazione di montaggio n. art. 358595 52/96.

Nota:

Scheda tecnica

Le ganasce riportate adatte n. art. 363310 – 363324 non sono comprese nella fornitura.
Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia.

Descrizione tecnica

Peso	9,5 kg
Barretta polisferica	96 mm
Forza di serraggio massima	28 kN
L	180 mm
B	125 mm
Codice a colori	HOLEX ZS 120
Altezza H	65 mm
Per codice a colori	HOLEX ZS 75
Larghezza	120 mm
Coppia di serraggio massimo	100 Nm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili