

**Garant****WNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7140-2, Størrelse: 060408****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG2987 060408 |
| GTIN                | 4067263092278 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 60 - 200 mm/min       |
| Antal stk.                               | 50                    |
| Primær anvendelse                        | M                     |
| Skæredybde $a_{p \text{ min}}$           | 0,55 mm               |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubsletbearbejdning |
| Skæremateriale                           | HM                    |
| Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$          | 2 mm                  |
| Indhold                                  | 252064 HB7140-2       |
| Antal skift/skær                         | 6                     |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm                |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Belægning                  | belagt                        |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060408                   |
| Tilspænding f              | 0,1 - 0,5 mm/o                |
| Skæredybde $a_p$           | 0,5 - 4 mm                    |
| Tolerance                  | M                             |
| Type                       | HB7140-2                      |
| Skærebetingelse            | meget afbrudt                 |
| Spånbryder                 | VM                            |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |

### Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2987 060408