



## Pack promotionnel Taraud machine HOLEX Clever Tap



### Données de commande

N° commande	GG5255 M3
GTIN	4067263086093
Classe d'article	GGN

### Description

#### Exécution:

Comme 135255.

#### HOLEX Clever Tap:

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

### Description technique

Norme	DIN 371
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Ø queue D <sub>s</sub>	3,5 mm
Ø perçage	2,5 mm
Filetage Ø	3 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	2,7 mm
Type de filetage	M
Pas de filetage	0,5 mm
Sommaire	10

Nombre de dents Z	3
Profondeur de filetage	7,5 mm
Nombre de goujures	3
Taille de filetage	M3
Longueur totale L	56 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauds

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

---

## Accessoires

Taraud machine HOLEX Clever Tap M M3

135255 M3