



Plaquita de corte SCMT acabado 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3530 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenido	260742 HB7140-2
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Recubrimiento	con revestimiento

Hoja de datos

Profundidad de corte _{p.máx.}	3,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	30
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3530 09T304