

Garant

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück
HB7035-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2427 150604
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\max}$	3,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	250760 HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a _{p min}	0,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2427 150604