

Garant**SNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7020-2, kedvezményes kiszerelésben**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2441 120408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	160 - 400 mm/min
Tartalom	251144 HB7020-2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm

Adatlap

Cserék / élek száma	8
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2441 120408