



## Paquete económico de muela abrasiva a láminas speed ZA plana



### Datos de pedido

Número de pedido	GG5294 60
GTIN	4062406201715
Clase de artículo	GGN

### Descripción

#### Ejecución:

- Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.
  - Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.
  - Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  - Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.
- speed - Disposición de las láminas plana para un gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo y vida útil elevada.

Conforme a 565294.

#### Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

#### Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego = 1 paquete.

### Descripción técnica

Ø de muela	115 mm
Descripción de la forma	plano

Ø de perforación	22,23 mm
Contenido	100
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Muela abrasiva a láminasspeed ZA plano Tamaño de grano 60

565294 60